FABORY



Zeskanttapbout DIN 933 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M12X240/S=19

Artikelnummer	01210.120.240
Merk	-
UBB	500644639097
UNSPSC	31161620
EAN	8717077012790
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	240 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NF	E25-114
NEN	1568
ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M
DIN	933

Technische specificatie

d-D	M12
k	7.5
L (mm)	240
P	1.75
s	19

Technische tekening

