FABORY



Zeskanttapbout DIN 933 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M14X20/S=22

Artikelnummer	01210.140.020
Merk	-
UBB	950351073743
UNSPSC	31161620
EAN	8715492030948
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M14
Lengte	20 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NF	E25-114
DIN	933
NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017

Technische specificatie

d-D	M14
k	8.8
L (mm)	20
P	2
s	22

Technische tekening

