FABORY



Zeskanttapbout ISO 4017/ DIN 933 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M18X55

Artikelnummer	01210.180.055
Merk	-
UBB	950351078122
UNSPSC	31161620
EAN	8715492031488
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M18
Lengte	55 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NEN	1568
NF	E25-114
ISO	4017
DIN	933
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

d-D	M18
k	11.5
L (mm)	55
P	2.5
s	27

Technische tekening

