FABORY



Zeskanttapbout ISO 4017/ DIN 933 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M20X65

Artikelnummer	01210.200.065
Merk	-
UBB	950351079450
UNSPSC	31161620
EAN	8715492031655
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M20
Lengte	65 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NEN	1568
ISO	4017
DIN	933
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114

Technische specificatie

d-D	M20
k	12.5
L (mm)	65
P	2.5
s	30

Technische tekening

