FABORY



Zeskanttapbout ISO 4017/ DIN 933 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M20X120

Artikelnummer	01210.200.120
Merk	-
UBB	950351904533
UNSPSC	31161620
EAN	8715492031730
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M20
Lengte	120 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	933
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568
ISO	4017
NF	E25-114

Technische specificatie

d-D	M20
k	12.5
L (mm)	120
P	2.5
s	30

Technische tekening

