FABORY



Zeskanttapbout ISO 4017/ DIN 933 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M20X200

Artikelnummer	01210.200.200
Merk	-
UBB	950351080599
UNSPSC	31161620
EAN	8715492031792
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M20
Lengte	200 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	933
NEN	1568
NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017

Technische specificatie

d-D	M20
k	12.5
L (mm)	200
P	2.5
s	30

Technische tekening

