FABORY



Zeskanttapbout DIN 933 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M22X40/S=32

Artikelnummer	01210.220.040
Merk	-
UBB	500621732378
UNSPSC	31161620
EAN	8715494503822
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M22
Lengte	40 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NF	E25-114
NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
DIN	933

Technische specificatie

d-D	M22
k	14
L (mm)	40
P	2.5
s	32

Technische tekening

