FABORY



Zeskanttapbout ISO 4017/ DIN 933 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M30X150

Artikelnummer	01210.300.150
Merk	-
UBB	500621733020
UNSPSC	31161620
EAN	8715494503914
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M30
Lengte	150 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568
ISO	4017
NF	E25-114
DIN	933

Technische specificatie

d-D	M30
k	18.7
L (mm)	150
P	3.5
s	46

Technische tekening

