FABORY



# Zeskanttapbout ISO 4017/ DIN 933 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M36X80

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 01210.360.080 |
| Merk | - |
| UBB | 950351085218 |
| UNSPSC | 31161620 |
| EAN | 8715492032423 |
| PKG. van 5 | Alleen volledige verpakkingen |

## Technische parameters

| | |
|---|---|
| Diameter | M36 |
| Lengte | 80 mm |
| Klasse | 8.8 |
| Aandraaivoorziening | Zeskant |
| Kopsoort | Zeskantkop |
| Materiaalsoort | Staal |
| Draadrichting | Rechts |
| Oppervlaktebedekking | Elektrolytisch verzinkt |
| Draadsoort | Metrische schroefdraad |

## Standaarden

| | |
|---|---|
| NF | E25-114 |
| DIN | 933 |
| NEN | 1568 |
| ISO | 4017 |
| ASME | B18.2.3.1M |

## Technische specificatie

| | |
|---|---|
| d-D | M36 |
| k | 22.5 |
| L (mm) | 80 |
| P | 4 |
| s | 55 |

## Technische tekening

