FABORY



Zeskanttapbout ISO 4017/ DIN 933 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M36X100

Artikelnummer	01210.360.100
Merk	-
UBB	950351085473
UNSPSC	31161620
EAN	8715492032447
PKG. van 5	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M36
Lengte	100 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	4017
NF	E25-114
DIN	933
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568

Technische specificatie

d-D	M36
k	22.5
L (mm)	100
P	4
s	55

Technische tekening

