FABORY

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M10X70/S=17

Artikelnummer	01230.100.070
Merk	-
UBB	950351178039
UNSPSC	31161620
EAN	8715492036827
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	70 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NEN	1568
NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M
DIN	933
ISO	4017

Technische specificatie

d-D	M10
k	6.4
L (mm)	70
P	1.5
s	17

Technische tekening

