FABORY

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M12X35/S=19

Artikelnummer	01230.120.035
Merk	-
UBB	950351178609
UNSPSC	31161620
EAN	8715492036995
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	35 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M
DIN	933
ISO	4017
NF	E25-114

Technische specificatie

d-D	M12
k	7.5
L (mm)	35
P	1.75
s	19

Technische tekening

