FABORY

Zeskanttapbout ISO 4017 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M18X45

Artikelnummer	01230.180.045
Merk	-
UBB	953351882980
UNSPSC	31161620
EAN	8715492037572
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M18
Lengte	45 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NEN	1568
NF	E25-114
ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M
DIN	933

Technische specificatie

d-D	M18
k	11.5
L (mm)	45
P	2.5
s	27

Technische tekening

