FABORY

Zeskanttapbout ISO 4017 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M27X60

Artikelnummer	01230.270.060
Merk	-
UBB	954351340441
UNSPSC	31161620
EAN	8715492038098
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M27
Lengte	60 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	4017
DIN	933
NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568

Technische specificatie

d-D	M27
k	17
L (mm)	60
P	3
s	41

Technische tekening

