FABORY

Zeskanttapbout ISO 4017 Staal Verzinkt, dikke Cr3+passivatie 8.8 M4X25

Artikelnummer	01237.040.025
Merk	-
UBB	500648280443
UNSPSC	31161620
EAN	8717077233706
PKG. van 500	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M4
Lengte	25 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Verzinkt, dikke Cr(III+)passivatie
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
NEN	1568
DIN	933

Technische specificatie

d-D	M4
k	2.8
L (mm)	25
P	0.7
s	7

Technische tekening

