
FABORY



Zeskanttapbout MF DIN 961 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M12X1,50X25/S=19

Artikelnummer	01250.120.025
Merk	-
UBB	951351603158
UNSPSC	31161620
EAN	8715492040022
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	25 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort	Metrisch fijne schroefdraad

Standaarden

DIN	961
NEN	1568
NF	E25-151
ISO	8676

Technische specificatie

d-D	M12
k	7.5
L (mm)	25
P	1.5
s	19

Technische tekening

