
FABORY



Zeskanttapbout MF DIN 961 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M12X1,50X60/S=19

Artikelnummer	01250.120.060
Merk	-
UBB	952351013752
UNSPSC	31161620
EAN	8715492040084
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	60 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort	Metrisch fijne schroefdraad

Standaarden

DIN	961
NEN	1568
NF	E25-151
ISO	8676

Technische specificatie

d-D	M12
k	7.5
L (mm)	60
P	1.5
s	19

Technische tekening

