
FABORY



Zeskanttapbout MF DIN 961 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M16X1,50X35

Artikelnummer	01250.160.035
Merk	-
UBB	951351596899
UNSPSC	31161620
EAN	8715492040206
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M16
Lengte	35 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort	Metrisch fijne schroefdraad

Standaarden

ISO	8676
DIN	961
NF	E25-151
NEN	1568

Technische specificatie

d-D	M16
k	10
L (mm)	35
P	1.5
s	24

Technische tekening

