
FABORY



Zeskanttapbout MEF DIN 961 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M12X1,25X50/S=19

Artikelnummer	01251.120.050
Merk	-
UBB	951351595073
UNSPSC	31161620
EAN	8715492040381
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	50 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort	Metrisch extra fijne schroefdraad

Standaarden

DIN	961
ISO	8676
NEN	1568
NF	E25-151

Technische specificatie

d-D	M12
k	7.5
L (mm)	50
P	1.25
s	19

Technische tekening

