FABORY

Zeskantmoer DIN 934 Staal Zinkflake Cr6+vrij - ISO 10683 flZnnc |8| M18

Artikelnummer	01336.180.001
Merk	-
UBB	500571892552
UNSPSC	31161727
EAN	8715494282147
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M18
Klasse	|8|
Aandraaivoorziening	Zeskant
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Zinkflake Cr6+vrij - ISO 10683 flZnnc
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NF	E25-401
DIN	934
NEN	1560

Technische specificatie

d-D	M18
m	15
P	2.5
s	27

Technische tekening

