FABORY

Zeskantmoer MF DIN 934 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd |8| M33X1,50 (≠DIN)

Artikelnummer	01340.330.150
Merk	-
UBB	950355301793
UNSPSC	31161727
EAN	8715492407412
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M33
Klasse	|8|
Aandraaivoorziening	Zeskant
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort	Metrisch fijne schroefdraad

Standaarden

NEN	1560
NF	E25-401
DIN	934

Technische specificatie

d-D	M33
m	26
P	1.5
s	50

Technische tekening

