FABORY

Zeskanttapbout ISO-Metrisch DIN 933 Staal Thermisch verzinkt 8.8 M8X35

Artikelnummer	01410.080.035
Merk	-
UBB	954351242274
UNSPSC	31161620
EAN	8715492410047
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	35 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Thermisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Thermisch verzinkte (tap-)bouten met ISO-metrisch passende schroefdraad worden vervaardigd met tolerantieklasse 6az (ondermaats) vóór het verzinken.Na het verzinken passen zij in standaard moeren en tapgaten met tolerantieklasse 6H.ISO metrisch DIN 933

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114
DIN	933
ISO	4017
NEN	1568

Technische specificatie

d-D	M8
k	5.3
L (mm)	35
P	1.25
s	13

Technische tekening

