FABORY

Zeskanttapbout ISO-Metrisch DIN 933 Staal Thermisch verzinkt 8.8 M12X30

Artikelnummer	01410.120.030
Merk	-
UBB	950351200882
UNSPSC	31161620
EAN	8715492410221
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	30 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Thermisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Thermisch verzinkte (tap-)bouten met ISO-metrisch passende schroefdraad worden vervaardigd met tolerantieklasse 6az (ondermaats) vóór het verzinken.Na het verzinken passen zij in standaard moeren en tapgaten met tolerantieklasse 6H.ISO metrisch DIN 933

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114
NEN	1568
DIN	933
ISO	4017

Technische specificatie

d-D	M12
k	7.5
L (mm)	30
P	1.75
s	19

Technische tekening

