FABORY

Zeskantbout overmaats DIN 931 Staal Thermisch verzinkt 8.8 M64X280

Artikelnummer	01420.640.280
Merk	-
UBB	500621742278
UNSPSC	31161620
EAN	8715494504836
PKG. van 1	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M64
Lengte	280 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Thermisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Thermisch verzinkte (tap-)bouten met overmaatse schroefdraad worden vervaardigd met tolerantieklasse 6g vóór het verzinken.Na het verzinken passen zij daarom NIET in standaard moeren en tapgaten met tolerantieklasse 6H. Passende moeren zijn overmaats getapt met met tolerantieklasse 6AZ (overmaats).overmaats

Standaarden

ISO	4014
DIN	931
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	140
b (min.): L200mm	153
d-D	M64
k	40
L (mm)	280
P	6
s	95

Technische tekening

