FABORY

Zeskanttapbout overmaats DIN 933 Staal Thermisch verzinkt 8.8 M10X25

Artikelnummer	01430.100.025
Merk	-
UBB	952351332798
UNSPSC	31161620
EAN	8715492412218
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	25 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Thermisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Thermisch verzinkte (tap-)bouten met overmaatse schroefdraad worden vervaardigd met tolerantieklasse 6g vóór het verzinken.Na het verzinken passen zij daarom NIET in standaard moeren en tapgaten met tolerantieklasse 6H. Passende moeren zijn overmaats getapt met met tolerantieklasse 6AZ

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
NF	E25-114
DIN	933
NEN	1568

(overmaats).overmaats
DIN 933

FABORY

Technische specificatie

d-D	M10
k	6.4
L (mm)	25
P	1.5
s	17

Technische tekening

