FABORY

# Zeskanttapbout overmaats DIN 933 Staal Thermisch verzinkt 8.8 M20X70

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 01430.200.070 |
| Merk | - |
| UBB | 500621744662 |
| UNSPSC | 31161620 |
| EAN | 8715494506731 |
| PKG. van 25 | Alleen volledige verpakkingen |

## Technische parameters

| | |
|---|---|
| Diameter | M20 |
| Lengte | 70 mm |
| Klasse | 8.8 |
| Aandraaivoorziening | Zeskant |
| Kopsoort | Zeskantkop |
| Materiaalsoort | Staal |
| Draadrichting | Rechts |
| Oppervlaktebedekking | Thermisch verzinkt |
| Draadsoort | Metrische schroefdraad |
| Info | Thermisch verzinkte (tap-)bouten met overmaatse schroefdraad worden vervaardigd met tolerantieklasse 6g vóór het verzinken.Na het verzinken passen zij daarom NIET in standaard moeren en tapgaten met tolerantieklasse 6H. Passende moeren zijn overmaats getapt met met tolerantieklasse 6AZ |

## Standaarden

| | |
|---|---|
| NF | E25-114 |
| DIN | 933 |
| ISO | 4017 |
| ASME | B18.2.3.1M |
| NEN | 1568 |

(overmaats).overmaats
DIN 933

FABORY

## Technische specificatie

| | |
|---|---|
| d-D | M20 |
| k | 12.5 |
| L (mm) | 70 |
| P | 2.5 |
| s | 30 |

## Technische tekening

