FABORY

Zeskantmoer DIN 934 Staal Thermisch verzinkt |8| M6

Artikelnummer	01500.060.001
Merk	-
UBB	950355022779
UNSPSC	31161727
EAN	8715492413055
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Klasse	|8|
Aandraaivoorziening	Zeskant
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Thermisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Thermisch verzinkte moeren met ISO-metrisch passende schroefdraad worden vervaardigd met tolerantieklasse 6H en dienen gebruikt te worden in combinatie met buitendraadartikelen (bouten, draadstangen) met een schroefdraad met tolerantieklasse 6az vóór het verzinken.Omdat de schroefdraad in de moer getapt is na het verzinken heeft deze geen bedekking. De corrosiebestendingheid wordt hierdoor

Standaarden

NF	E25-401
NEN	1560
DIN	934

niet nadelig beinvloed omdat de schroefdraad beschermd wordt door de zinklaag van het tegendeel.ISO metrisch

Technische specificatie

d-D	M6
m	5
P	1
s	10

Technische tekening

