FABORY

Zeskantmoer ISO-Metrisch ISO 4032 Staal Thermisch verzinkt 8 M36

Artikelnummer	01510.360.001
Merk	-
UBB	500613234946
UNSPSC	31161727
EAN	8715494433341
PKG. van 5	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M36
Klasse	8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Thermisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Thermisch verzinkte moeren met ISO-metrisch passende schroefdraad worden vervaardigd met tolerantieklasse 6H en dienen gebruikt te worden in combinatie met buitendraadartikelen (bouten, draadstangen) met een schroefdraad met tolerantieklasse 6az vóór het verzinken.Omdat de schroefdraad in de moer getapt is na het verzinken heeft deze geen bedekking. De corrosiebestendingheid

Standaarden

ISO	4032

wordt hierdoor niet nadelig beinvloed omdat de schroefdraad beschermd wordt door de zinklaag van het tegendeel.ISO metrisch

Technische specificatie

d-D	M36
m (max.)	31
P	4
s	55

Technische tekening

