FABORY

Zeskantmoer overmaats DIN 934 Staal Thermisch verzinkt |8| M14

Artikelnummer	01560.140.001
Merk	-
UBB	950355309556
UNSPSC	31161727
EAN	8715492413246
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M14
Klasse	|8|
Aandraaivoorziening	Zeskant
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Thermisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Thermisch verzinkte moeren met overmaatse schroefdraad worden vervaardigd met tolerantieklasse 6AZ en dienen gebruikt te worden in combinatie met buitendraadartikelen (bouten, draadstangen) met een schroefdraad met tolerantieklasse 6g vóór het verzinken.Omdat de schroefdraad in de moer getapt is na het verzinken heeft deze geen bedekking. De corrosiebestendingheid

Standaarden

NEN	1560
DIN	934
NF	E25-401

wordt hierdoor niet nadelig beinvloed omdat de schroefdraad beschermd wordt door de zinklaag van het tegendeel.overmaats

Technische specificatie

d-D	M14
m	11
P	2
s	22

Technische tekening

