FABORY

Zeskantmoer overmaats DIN 934 Staal Thermisch verzinkt |8| M56

Artikelnummer	01560.560.001
Merk	-
UBB	500621747483
UNSPSC	31161727
EAN	8715494507011
PKG. van 1	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M56
Klasse	|8|
Aandraaivoorziening	Zeskant
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Thermisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Thermisch verzinkte moeren met overmaatse schroefdraad worden vervaardigd met tolerantieklasse 6AZ en dienen gebruikt te worden in combinatie met buitendraadartikelen (bouten, draadstangen) met een schroefdraad met tolerantieklasse 6g vóór het verzinken.Omdat de schroefdraad in de moer getapt is na het verzinken heeft deze geen bedekking. De corrosiebestendingheid

Standaarden

NF	E25-401
DIN	934
NEN	1560

wordt hierdoor niet nadelig beinvloed omdat de schroefdraad beschermd wordt door de zinklaag van het tegendeel.overmaats

Technische specificatie

d-D	M56
m	45
P	5.5
s	85

Technische tekening

