FABORY



Lage zeskantmoer ISO 4035 Staal Thermisch verzinkt 04 ISO metrisch M36

Artikelnummer	01587.360.001
Merk	-
UBB	500621921385
UNSPSC	31161727
EAN	8715494514279
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M36
Klasse	04
Aandraaivoorziening	Zeskant
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Thermisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Thermisch verzinkte moeren met ISO-metrisch passende schroefdraad worden vervaardigd met tolerantieklasse 6H en dienen gebruikt te worden in combinatie met buitendraadartikelen (bouten, draadstangen) met een schroefdraad met tolerantieklasse 6az vóór het verzinken.Omdat de schroefdraad in de moer getapt is na het verzinken heeft deze geen bedekking. De

Standaarden

ISO	4035

corrosiebestendingheid wordt hierdoor niet nadelig beinvloed omdat de schroefdraad beschermd wordt door de zinklaag van het tegendeel.ISO metrisch

Technische specificatie

d-D	M36
m (max.)	18
P	4
s	55

Technische tekening

