
FABORY



Zeskanttapbout BSF BS ≈1083 Staal Blank Gr.R 3/8X5/8

Artikelnummer	03010.096.015
Merk	-
UBB	950351297094
UNSPSC	31161620
EAN	8715492109446
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	3/8 Inch
Lengte	5/8 Inch
Klasse	Gr.R
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	British Standard Fine
Gangen per Inch	20
Info	Whitworthschroefdraad (BSW/BSF) wordt internationaal niet aanbevolen. Geadviseerd wordt voor nieuwe constructies metrische (M/MF/MEF) of unieschroefdraad (UNC/UNF) te gebruiken.

Standaarden

BS	≈1083

Technische specificatie

A	0.6
F	0.25

Technische tekening

FABORY

