FABORY

Zeskanttapbout BSW BS ≈1083 Staal Blank Gr.R 5/16X1 Inch

Artikelnummer	03410.079.025
Merk	-
UBB	950351306168
UNSPSC	31161620
EAN	8715492110992
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	5/16 Inch
Lengte	25 mm
Klasse	Gr.R
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	British Standard Whitworth
Gangen per Inch	18
Info	Whitworthschroefdraad (BSW/BSF) wordt internationaal niet aanbevolen. Geadviseerd wordt voor nieuwe constructies metrische (M/MF/MEF) of unieschroefdraad (UNC/UNF) te gebruiken.

Standaarden

BS	≈1083

Technische specificatie

A	0.525

Technische tekening

F	0.218
L (mm)	25

