FABORY

Zeskanttapbout BSW BS ≈1083 Staal Blank Gr.R 5/8X2.1/4

Artikelnummer	03410.158.060
Merk	-
UBB	950351309477
UNSPSC	31161620
EAN	8715492111463
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	5/8 Inch
Lengte	60 mm
Klasse	Gr.R
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	British Standard Whitworth
Gangen per Inch	11
Info	Whitworthschroefdraad (BSW/BSF) wordt internationaal niet aanbevolen. Geadviseerd wordt voor nieuwe constructies metrische (M/MF/MEF) of unieschroefdraad (UNC/UNF) te gebruiken.

Standaarden

BS	≈1083

Technische specificatie

A	0.101

Technische tekening

F	0.417
L (mm)	60

