FABORY

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 10.9 M18X60

Artikelnummer	04100.180.060
Merk	-
UBB	952351138260
UNSPSC	31161620
EAN	8715492115157
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M18
Lengte	60 mm
Klasse	10.9
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.


Standaarden

NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
DIN	931
NEN	1555

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	48
b (min.): L200mm	61
b (min.): L≤125mm	42
d-D	M18
k	11.5

Technische tekening



L (mm)	60
P	2.5
s	27