FABORY

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 10.9 M27X180

Artikelnummer	04100.270.180
Merk	-
UBB	950351958745
UNSPSC	31161620
EAN	8715492115966
PKG. van 5	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M27
Lengte	180 mm
Klasse	10.9
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.


Standaarden

DIN	931
NEN	1555
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	66
b (min.): L200mm	79
b (min.): L≤125mm	60
d-D	M27
k	17

Technische tekening



L (mm)	180
P	3
s	41