FABORY

# Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 10.9 M30X100

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 04100.300.100 |
| Merk | - |
| UBB | 950351959081 |
| UNSPSC | 31161620 |
| EAN | 8715492116024 |
| PKG. van 10 | Alleen volledige verpakkingen |

## Technische parameters

| | |
|---|---|
| Diameter | M30 |
| Lengte | 100 mm |
| Klasse | 10.9 |
| Aandraaivoorziening | Zeskant |
| Kopsoort | Zeskantkop |
| Materiaalsoort | Staal |
| Draadrichting | Rechts |
| Oppervlaktebedekking | Blank |
| Draadsoort | Metrische schroefdraad |
| Info | Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid. |


## Standaarden

| | |
|---|---|
| NF | E25-112 |
| NEN | 1555 |
| ISO | 4014 |
| DIN | 931 |
| ASME | B18.2.3.1M |

## Technische specificatie

| | |
|---|---|
| b (min.): 125mmL≤200mm | 72 |
| b (min.): L200mm | 85 |
| b (min.): L≤125mm | 66 |
| d-D | M30 |
| k | 18.7 |

## Technische tekening



| | |
|---|---|
| L (mm) | 100 |
| P | 3.5 |
| s | 46 |