FABORY

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 10.9 M33X240

Artikelnummer	04100.330.240
Merk	-
UBB	950351961046
UNSPSC	31161620
EAN	8715492116284
PKG. van 2	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M33
Lengte	240 mm
Klasse	10.9
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.


Standaarden

ISO	4014
DIN	931
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	78
b (min.): L200mm	91
b (min.): L≤125mm	72
d-D	M33
k	21

Technische tekening



L (mm)	240
P	3.5
s	50