FABORY

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 10.9 M39X140

Artikelnummer	04100.390.140
Merk	-
UBB	955351076927
UNSPSC	31161620
EAN	8715492116444
PKG. van 1	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M39
Lengte	140 mm
Klasse	10.9
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.


Standaarden

NF	E25-112
ISO	4014
NEN	1555
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	90
b (min.): L200mm	103
b (min.): L≤125mm	84
d-D	M39
k	25

Technische tekening



L (mm)	140
P	4
s	60