FABORY

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 10.9 M8X50

Artikelnummer	04110.080.050
Merk	-
UBB	952351845468
UNSPSC	31161620
EAN	8715492117373
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	50 mm
Klasse	10.9
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
DIN	933
ISO	4017
NEN	1568
NF	E25-114

Technische specificatie

d-D	M8
k	5.3
L (mm)	50
P	1.25
s	13

Technische tekening

