FABORY

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 10.9 M10X70

Artikelnummer	04110.100.070
Merk	-
UBB	954351349111
UNSPSC	31161620
EAN	8715492117540
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	70 mm
Klasse	10.9
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.

Standaarden

NEN	1568
ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114
DIN	933

Technische specificatie

d-D	M10
k	6.4
L (mm)	70
P	1.5
s	17

Technische tekening

