FABORY

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 10.9 M14X55

Artikelnummer	04110.140.055
Merk	-
UBB	955351165118
UNSPSC	31161620
EAN	8715492117809
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M14
Lengte	55 mm
Klasse	10.9
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114
DIN	933
ISO	4017
NEN	1568

Technische specificatie

d-D	M14
k	8.8
L (mm)	55
P	2
s	22

Technische tekening

