FABORY

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 10.9 M16X25

Artikelnummer	04110.160.025
Merk	-
UBB	953351760467
UNSPSC	31161620
EAN	8715492117878
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M16
Lengte	25 mm
Klasse	10.9
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.

Standaarden

DIN	933
NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
NF	E25-114

Technische specificatie

d-D	M16
k	10
L (mm)	25
P	2
s	24

Technische tekening

