FABORY

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 10.9 M16X140

Artikelnummer	04110.160.140
Merk	-
UBB	500500356539
UNSPSC	31161620
EAN	8715494067898
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M16
Lengte	140 mm
Klasse	10.9
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.

Standaarden

NF	E25-114
NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
DIN	933

Technische specificatie

d-D	M16
k	10
L (mm)	140
P	2
s	24

Technische tekening

