FABORY

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 12.9 M16X30

Artikelnummer	04118.160.030
Merk	-
UBB	953351786207
UNSPSC	31161620
EAN	8715492119193
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M16
Lengte	30 mm
Klasse	12.9
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.

Standaarden

DIN	933
NF	E25-114
NEN	1568
ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

d-D	M16
k	10
L (mm)	30
P	2
s	24

Technische tekening

