FABORY

Zeskantmoer DIN 934 Staal Zinkflake Cr6+vrij - ISO 10683 flZnnc |10| M24

Artikelnummer	04125.240.001
Merk	-
UBB	500504041566
UNSPSC	31161727
EAN	8715494176163
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M24
Klasse	|10|
Aandraaivoorziening	Zeskant
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Zinkflake Cr6+vrij - ISO 10683 flZnnc
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	934
NEN	1560
NF	E25-401

Technische specificatie

d-D	M24
m	19
P	3
s	36

Technische tekening

