FABORY



Zeskantbout MF DIN 960 Staal Blank 10.9 M24X2,00X80

Artikelnummer	04160.240.080
Merk	-
UBB	953351526330
UNSPSC	31161620
EAN	8715492121011
PKG. van 15	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M24
Lengte	80 mm
Klasse	10.9
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrisch fijne schroefdraad
Info	Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.


Standaarden

DIN	960
ISO	8765
NEN	1555
NF	E25-152

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	60
b (min.): L200mm	73
b (min.): L≤125mm	54
d-D	M24

Technische tekening



k	15
L (mm)	80
P	2
s	36