FABORY



Zeskantbout MEF DIN 960 Staal Blank 10.9 M18X1,50X75

Artikelnummer	04161.180.075
Merk	-
UBB	954351110422
UNSPSC	31161620
EAN	8715492121240
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M18
Lengte	75 mm
Klasse	10.9
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrisch extra fijne schroefdraad
Info	Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.


Standaarden

ISO	8765
NEN	1555
DIN	960
NF	E25-152

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	48
b (min.): L200mm	61
b (min.): L≤125mm	42
d-D	M18

Technische tekening



k	11.5
L (mm)	75
P	1.5
s	27

FABORY