FABORY



Zeskantbout MEF DIN 960 Staal Blank 10.9 M20X1,50X80

Artikelnummer	04161.200.080
Merk	-
UBB	950351336280
UNSPSC	31161620
EAN	8715492121370
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M20
Lengte	80 mm
Klasse	10.9
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrisch extra fijne schroefdraad
Info	Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.


Standaarden

NEN	1555
ISO	8765
NF	E25-152
DIN	960

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	52
b (min.): L200mm	65
b (min.): L≤125mm	46
d-D	M20

Technische tekening



k	12.5
L (mm)	80
P	1.5
s	30

FABORY