
FABORY



Zeskanttapbout MF DIN 961 Staal Blank 10.9 M8X1,00X25

Artikelnummer	04170.080.025
Merk	-
UBB	953351783071
UNSPSC	31161620
EAN	8715492122032
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	25 mm
Klasse	10.9
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrisch fijne schroefdraad
Info	Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.

Standaarden

NEN	1568
ISO	8676
NF	E25-151
DIN	961

Technische specificatie

d-D	M8
k	5.3
L (mm)	25
P	1
s	13

Technische tekening

